

品番：EA723NK-3

品名：4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ



販売価格	17,400円(税抜) / 19,140円(税込)		
カタログ価格	17,400円(税抜) / 19,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 01:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0499ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	T10D20
トルク精度	±3%(スパナヘッド使用時は±4%)	トルク範囲(N・m)	4~20
最小目盛(N・m)	0.2	ヘッド差込部	凸φ10mm
全長(mm)	236	サイズ(mm)	L1:44 L2:11
最大トルク時の手力(N)	97	適応ヘッド	EA723NK-32・-42・-108~-113・-408~-413
適応ボルト	普通:M6~M8 高力:M5~M6	付属品	校正証明書 取扱説明書 樹脂ケース
重量(g)	270		

ヘッド交換式

交換ヘッドと組み合わせることで様々な所でトルク管理が可能です。

トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。

従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミス防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。

あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

校正証明書付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.