

品番：EA723NK-7

品名：40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ



販売価格	27,400円(税抜) / 30,140円(税込)		
カタログ価格	27,400円(税抜) / 30,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/09 11:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0499ページ		



#### 仕様

メーカー	TONE	型番	T19D200
トルク精度	±3%(スパナヘッド使用時は±4%)	トルク範囲(N・m)	40~200
最小目盛(N・m)	2.0	ヘッド差込部	凸φ19mm
全長(mm)	492	サイズ(mm)	L1:80 L2:20
重量(g)	1240	最大トルク時の手力(N)	426
適応ヘッド	EA723NK-45・-717~-724	適応ボルト	普通:M14~M16 高力:M12
付属品	校正証明書 取扱説明書 樹脂ケース		

#### ヘッド交換式

交換ヘッドと組み合わせることで様々な所でトルク管理が可能です。

トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。

従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。

あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

校正証明書付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.