

品番：EA723NK-8

品名：40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 31,250円(税抜) / 34,375円(税込) | | |
| カタログ価格 | 31,250円(税抜) / 34,375円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2024/11/01 08:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0525ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| メーカー | TONE | 型番 | T22D300 |
| トルク精度 | ±3%(スパナヘッド使用時は±4%) | トルク範囲(N・m) | 40~300 |
| 最小目盛(N・m) | 2.0 | ヘッド差込部 | 凸φ22mm |
| 全長(mm) | 684 | サイズ(mm) | L1:100 L2:23 |
| 重量(g) | 1700 | 最大トルク時の手力(N) | 442 |
| 適応ヘッド | EA723NK-46・-819~824 | 適応ボルト | 普通:M16~M20 高力:M12~M14 |
| 付属品 | 校正証明書 取扱説明書 樹脂ケース | | |

ヘッド交換式

交換ヘッドと組み合わせることで様々な所でトルク管理が可能です。

トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。

従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。

あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

校正証明書付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.