

品番：EA723PA-30

品名：1.7-7.3N・mトルクアダプターセット



販売価格	47,300円(税抜)／ 52,030円(税込)			
カタログ価格	47,300円(税抜)／52,030円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2026/02/20 05:01現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

入組み点数	22	＜セット内容＞	トルクリミッタービット:1.7・2.8・5. 1・7.3(N・m) Hexビット:5/64¥"・3/22¥"・1/8¥" ・5/32¥"・3/16¥" Hexビット:2.5・3・4・5mm TORXビット: T10・T15・T20・T25・T30 スクレュードライバービット:(+)#1・(-) 5mm ソケット:1/2¥" T型ハンドルレンチ
トルク範囲	1.7～7.3N・m	差込六角対応	1/4¥"
六角シャンク	1/4"	精度	±10%
材質	クロムバナジウム鋼	重量	434g
ケースサイズ	外寸:105×170×35(H)mm 内寸:100×165×30(H)mm		

プリセット型トルクアダプターの為、設定トルクに達したことを音や感触で明確に知らせ、作業者はトルク値を常に目視で確認する必要があります。

トルクリミッタービットはそれぞれの設定されているトルク数が決まっている為、締め付け作業の精度と安全性を高め、部品の損傷を防ぐ上で非常に有効です。

T型ハンドレンチには差込口が3ヶ所あり、狭い場所など状況によって使い分けることができます。

ラチェット機構付
ソフト収納ケース付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.