

品番 : EA723PB-1

品名 : 0.4-2.0N・m/0.6N・m トルクドライバ-(7°リセット型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,700円(税抜) / 18,370円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,700円(税抜) / 18,370円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/13 18:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0503ページ | | |



※このドライバーは、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に使用してください。また、トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。

仕様

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|---------------|
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8314.A0,6Nm |
| 精度 | ±6% | トルク範囲(N・m) | 0.4~2.0 |
| 初期設定トルク(N・m) | 0.6 | 全長 | 120mm |
| 重量(g) | 96 | | |
| EA550CA・CB・CC・CE・CFシリーズ用 | | | |
| トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 | | | |
| 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に | | | |
| スローアウェイ式のチップ交換に | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.