品番: EA723PB-152

品名: 1.0-5.0N m トルクドライバーセット(+・ービット)



販売価格	27,700円 (税抜)/30,470円(税込)				
カタログ価 格	27,700円(税抜)/30,470円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/08 21:48現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					











仕様

メーカー	PB SWISS TOOLS	型番	※ESCOオリジナルセット品
用途	トルク管理が必要なネジの締付け作業に	〈セット内容〉	・アジャスタブル型トルクドライバー ・プラスビット×2本 ・マイナスビット×2本 ・収納袋
トルクドライバー(アジャ スタブル型)	トルク範囲:1.0-5.0N m 精度:±6% 全長:124mm 重量:103g	プラスビット	サイズ:#1·#2 軸長:110·120mm 全長:190·200mm 重量:39·42g
マイナスビット	刃幅:4.0·5.5 刃厚:0.6·0.8 軸長:90·100mm 全長:170·180mm 重量:28·33g	収納袋	サイズ:300×70×50(H)mm 材質:キャンバス生地
適合ビット	EA550CA-0~2 EA550CB-4~8 EA550CC-1.5~6 EA550CE-6~30		

ビット差替式

目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。 トルク値をこまめに変えての作業に最適です。

設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。

トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。		
アナログ目盛		
収納袋付き		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.