

品番：EA723PB-70A

品名：1.0-5.0Nm トルクドライバ (1/4"Hexビット用)



販売価格	41,800円(税抜) / 45,980円(税込)		
カタログ価格	41,800円(税抜) / 45,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/09 10:50現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0502ページ		



【トルクドライバーの機能】
●トルク設定: 1.0~5.0Nm (0.1Nm刻み)
●トルク表示: 液晶ディスプレイ (0.1Nm刻み)
●トルクオーバー: 音と光の警報 (赤LED)
●トルクリミット: 音と光の警報 (赤LED)
●トルクオフ: 音と光の警報 (赤LED)



仕様

メーカー	PB SWISS TOOLS	型番	PB 8321.SetB3
トルク範囲(N・m)	1.0~5.0	トルクドライバー	138mm
(+)ビット	#1・#2	(-)ビット	2・3・4・5mm
ポジビット	#1・#2	ヘクスローブビット	T8・T9・T10・T15・T20
六角ビット	2・2.5・3mm	差込六角対辺	1/4"
精度	±6%	適合ビット	六角軸タイプ
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。			
校正ツール			
【適合ビットについて】 オプション品のバリエーション一覧が同じものはご使用いただけます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.