

品番：EA723RA-1

品名：20-100N・m/30- 55mm トルクレンチ(フックレンチ型)



販売価格	72,600円(税抜) / 79,860円(税込)		
カタログ価格	72,600円(税抜) / 79,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 07:09現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0496ページ		



仕様

メーカー	旭金属工業 (ASAHI)	型番	LCK3000
ヘッド差込部	φ 15mm	トルク範囲	20~100N・m
最小目盛	1.0N・m	精度	±3%
ナット外径	30~32・34~38・40~42・45~48・50~55mm	セット時全長	81~94mm
本体全長	331mm	セット時全長	400~415mm
本体重量	600g	総重量	2.7kg
ケースサイズ	450(W)×160(D)×42(H)mm		

トルク設定値に達したとき、音と感触で締め付け完了を通知します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.