

品番 : EA723S-11

品名 : 2 - 30cN・m トルクドライバー



販売価格	70,200円(税抜) / 77,220円(税込)		
カタログ価格	70,200円(税抜) / 77,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 07:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0502ページ		



タイプA: トルク値を固定させるための六角レンチが付属。またグリップエンドが回転し、早回しが可能です。



トルクドライバーの仕様
※トルクドライバーは、トルク値を固定させるための六角レンチが付属し、またグリップエンドが回転し、早回しが可能です。
※トルクドライバーは、トルク値を固定させるための六角レンチが付属し、またグリップエンドが回転し、早回しが可能です。
※トルクドライバーは、トルク値を固定させるための六角レンチが付属し、またグリップエンドが回転し、早回しが可能です。

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	775/3
全長	105mm	差込角	1/4"
タイプ	A	精度	±6%
トルク範囲	2~30cNm	最小目盛	0.2cNm
重量(g)	99		

品番によってタイプ別の特長があります。

グリップエンドが回転するので早回しが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.