

品番：EA723S-12

品名：20 - 120cN・m トルクドライバー



販売価格	74,600円(税抜) / 82,060円(税込)		
カタログ価格	74,600円(税抜) / 82,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/20 20:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0502ページ		



タイプB: 設定したトルク値が
うっかり変わってしまうのを
防ぐためのロック機能付。



トルクドライバーの仕様
※トルクドライバーの仕様は、製品の改良により変更される場合があります。
※トルクドライバーの仕様は、製品の改良により変更される場合があります。
※トルクドライバーの仕様は、製品の改良により変更される場合があります。
※トルクドライバーの仕様は、製品の改良により変更される場合があります。

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	775/12
全長(mm)	157	六角対辺	1/4"
精度	±6%	タイプ	B
トルク範囲(cN・m)	20~120	最小目盛(cN・m)	1
重量(g)	192		

品番によってタイプ別の特長があります。

設定したトルク値が変わってしまうのを防ぐロック機能付

正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.