

品番：EA723S-21A

品名：4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル)



販売価格	64,800円(税抜) / 71,280円(税込)		
カタログ価格	64,800円(税抜) / 71,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/27 08:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



＜トルクレンチの機能＞

- アジャスタブルは、調整する値をあらかじめセットし、トルク値に達した時、音や振動で知らせることで、目視確認で作業員がトルク値を正確に把握し、設定した値を越えず、設定値をこまめに交えることが可能です。
- ダイアル型と同等のダイヤル式のメーターで読取できるようにしたものです。置き針式であるため、目視確認が容易で、高精度のトルク値の計測にも使われます。
- プリセット型と同等のダイヤル式で読取できるようにしたものです。置き針式であるため、目視確認が容易で、高精度のトルク値の計測にも使われます。



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	730N/2
トルク範囲(N・m)	4~20	最小目盛(N・m)	0.2
全長(mm)	275	重量(g)	737
ヘッド差込角	9×12mm	精度	±3%
多目的に使えるヘッド交換式			
設定値がひと目でわかる数字表示			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.