

品番：EA723S-22

品名：10- 50N・m トルクレンチ(アジ ャスタブル)



販売価格	66,500円(税抜) / 73,150円(税込)		
カタログ価格	66,500円(税抜) / 73,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 20:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730N/5
トルク範囲(N・m)	10~50	最小目盛(N・m)	0.25
全長(mm)	330	重量(g)	831
ヘッド差込角	9×12mm	精度	±3%
多目的に使えるヘッド交換式			
設定値がひと目でわかる数字表示			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.