

品番：**EA723S-28**

品名：80-400N・m トルクレンチ(アジャスタブル)



|         |                                     |      |   |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>123,500円</b> (税抜) / 135,850円(税込) |      |   |
| カタログ価格  | 123,500円(税抜) / 135,850円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>2</b> (2025/08/03 20:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0504ページ                             |      |   |



#### 仕様

|                 |                   |            |         |
|-----------------|-------------------|------------|---------|
| メーカー            | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番         | 730N/40 |
| 全長(mm)          | 607               | 精度         | ±3%     |
| ヘッド差込角          | 14×18mm           | トルク範囲(N・m) | 80~400  |
| 最小目盛(N・m)       | 2                 | 重量(g)      | 1655    |
| 多目的に使えるヘッド交換式   |                   |            |         |
| 設定値がひと目でわかる数字表示 |                   |            |         |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.