


品番：EA723S-28

品名：80-400N・m トルクレンチ(アジ ャスタブル)



販売価格	123,300円(税抜) / 135,630円(税込)		
カタログ価格	123,300円(税抜) / 135,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 18:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



(トルクレンチの理解)
●アジスタブル型
設定する値を常にかしめセットし、トルク調整した時、目印が動かないように調整し、トルクレンチの内部に設定トルクを記憶させます。調整範囲を正確に定めることが可能です。
●ダイヤル型
トルク調整ダイヤルのメトリックで読み取った値です。目印が動かないように調整し、トルクレンチの内部に設定トルクを記憶させます。調整範囲を正確に定めることが可能です。
●デジタル型
トルク調整はデジタルディスプレイで読み取った値です。目印が動かないように調整し、トルクレンチの内部に設定トルクを記憶させます。調整範囲を正確に定めることが可能です。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730N/40
全長	607mm	トルク範囲	80~400N・m
最小目盛	2N・m	ヘッド差込角	14×18mm
精度	±3%	重量	1655g
多目的に使えるヘッド交換式のトルクレンチ			
設定値がひと目でわかる数字表示			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.