


品番：EA723S-28

品名：80-400N・m トルクレンチ(アジ ャスタブル)



販売価格	123,500円(税抜) / 135,850円(税込)		
カタログ価格	123,500円(税抜) / 135,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 08:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0504ページ		



(トルクレンチの理解)
● アジスタブル型
必要な値を設定し、トルク範囲を調整し、目印が点灯するか確認し、必要に応じてトルク範囲を調整します。調整範囲を越えてはなりません。
● ダイアル型
トルク値をダイヤルのメーターで読み取り、必要に応じて調整します。目印が点灯するか確認し、必要に応じてトルク範囲を調整します。
● プリセット型
トルク設定は六角レンチを使用して、この目印を、トルクレンジディスプレイで設定値を確認して行います。複数のヘッド等を使用する作業に同じです。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730N/40
全長	607mm	トルク範囲	80~400N・m
最小目盛	2N・m	ヘッド差込角	14×18mm
精度	±3%	重量	1655g

多目的に使えるヘッド交換式のトルクレンチ

設定値がひと目でわかる数字表示

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.