

品番：EA723S-41

品名：10- 50N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)



販売価格	87,700円(税抜) / 96,470円(税込)		
カタログ価格	87,700円(税抜) / 96,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/19 11:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0503ページ		



(トルクレンチの仕様)
●デジタル型
希望する値をあらかじめセットし、トルク値に達した時、音や発光で知らせます。デジタル型は、設定トルク値を最大5段階で調整できます。
●ダイヤル型
トルク値をダイヤルのメモリで読み取ることができます。デジタル型と同様に、希望の値に達した時、音や発光で知らせます。
●プリセット型
トルク値は、あらかじめ設定し、この値に達した時、音や発光で知らせます。デジタル型と同様に、希望の値に達した時、音や発光で知らせます。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730FIX/5
全長	330mm	精度	±3%
トルク範囲	10~50N・m	最小目盛	0.25N・m
ヘッド差込角	9×12mm	付属品	いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用シール

多目的に使えるヘッド交換式

設定値がひと目で分かる数字表示

●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.