

品番：EA723S-41

品名：10- 50N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)



販売価格	87,600円(税抜) / 96,360円(税込)		
カタログ価格	87,600円(税抜) / 96,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/27 05:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0493ページ		



(トルクレンチの仕様)
●デジタル型
希望する値をあらかじめセットし、トルク値に達した時、音や発光で知らせます。デジタルディスプレイは設定トルク値を最大表示し、超過した場合は赤いLEDが点滅します。
●ダイヤル型
トルク値をダイヤルのメーターで読み取ることができます。デジタルディスプレイは設定トルク値を最大表示し、超過した場合は赤いLEDが点滅します。
●プリセット型
トルク設定は六角レンチを使用して、このディスプレイ、トルクレンジディスプレイで設定値を確認していただけます。多数のプリセット値を設定することができます。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730FIX/5
全長	330mm	精度	±3%
トルク範囲	10~50N・m	最小目盛	0.25N・m
ヘッド差込角	9×12mm	付属品	いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用シール

多目的に使えるヘッド交換式

設定値がひと目で分かる数字表示

●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.