

品番：EA723S-42

品名：20-100N・m トルクレンチ(アジャスタブル/フオリセット型兼用)



販売価格	93,600円(税抜) / 102,960円(税込)		
カタログ価格	93,600円(税抜) / 102,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/27 05:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0493ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730FIX/10
全長	386mm	精度	±3%
付属品	いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用シール	トルク範囲	20~100N・m
最小目盛	0.5N・m	ヘッド差込角	9×12mm
重量(g)	988		
多目的に使えるヘッド 交換式			
設定値がひと目で分かる数字表示			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.