

品番：EA723S-43

品名：25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 97,000円(税抜) / 106,700円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 97,000円(税抜) / 106,700円(税込)   |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/10 20:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0494ページ                      |      |   |



(トルクレンチの理解)  
●アジャスタブル型  
希望する値を設定し、トルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。  
●ダイヤル型  
トルク調整ダイヤルのメトリックで読み取った値を、デジタル表示で読み取ります。  
●プリセット型  
トルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。  
※デジタル表示は、デジタル表示のみの機種にのみ対応しています。



## 仕様

|   |                   |      |                       |
|---|-------------------|------|-----------------------|
| メーカー  | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番   | 730FIX/12             |
| 全長  | 421mm             | 精度   | ±3%                   |
| トルク範囲   | 25~130N・m         | 最小目盛 | 0.5N・m                |
| 重量(g)   | 1128              | 付属品  | いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用シール |
| ヘッド差込角  | 14×18mm           |      |                       |
| 多目的に使えるヘッド<br>交換式                             |                   |      |                       |
| 設定値がひと目で分かる数字表示                               |                   |      |                       |
| ●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。 |                   |      |                       |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.