

品番：EA723S-44

品名：40-200N・m トルクレンチ(アジャスタブル/フ°リセット型兼用)



販売価格	99,300円(税抜) / 109,230円(税込)		
カタログ価格	99,300円(税抜) / 109,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/27 05:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730FIX/20
全長	467mm	精度	±3%
トルク範囲	40~200N・m	最小目盛	1N・m
重量(g)	1264	付属品	いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用シール
ヘッド差込角	14×18mm		
多目的に使えるヘッド 交換式			
設定値がひと目で分かる数字表示			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.