

品番 : EA723S-45

品名 : 80-400N·m トルクレンチ(ジヤスタブル/フリセット型兼用)



販売価格	145,400円(税抜) / 159,940円(税込)		
カタログ価格	145,400円(税抜) / 159,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 19:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730FIX/40
全長	607mm	精度	±3%
トルク範囲	80~400N·m	最小目盛	2N·m
付属品	いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用シール	重量(g)	1655
ヘッド差込角	14×18mm		
多目的に使えるヘッド 交換式			
設定値がひと目で分かる数字表示			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.