

品番：EA723S-56

品名：20-200N・m/1/2"DRトルクレンチ(アジャスタブル)



販売価格	346,000円(税抜) / 380,600円(税込)		
カタログ価格	346,000円(税抜) / 380,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/27 04:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0494ページ		



(トルクレンチの種類の説明)

- デジタルトルクレンチは、電圧不足を感知してアラームを鳴らす機能があります。また、音や振動でもわかるように、トルク値が設定値に達したときにアラームを鳴らす機能があります。設定値を越えたときにアラームを鳴らす機能があります。
- ダイヤル型：トルク値をダイヤル式のメモリで読むことができます。読み取り式で読み取りが容易です。高い精度によるトルク値の許差にも優れています。
- デジタル型：トルク値は液晶ディスプレイで読み取ることができます。トルクレンチのディスプレイで読み取りが容易です。読み取り式で読み取りが容易です。高い精度によるトルク値の許差にも優れています。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	714R/20
トルク偏差値	±2%, ±1digit	角度偏差値	±1%, ±1digit
電源	単4アルカリ電池×4本(付属)	差込角	1/2"
トルク範囲	20~200N・m	全長	594mm
重量	1663g		

左右両ねじに使用可能

多目的に使えるヘッド交換式

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.