

品番：EA723S-56

品名：20-200N・m/1/2"DRトルクレンチ(アジャスタブル)



販売価格	346,600円(税抜) / 381,260円(税込)		
カタログ価格	346,600円(税抜) / 381,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/14 08:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0504ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	714R/20
トルク偏差値	±2%, ±1digit	角度偏差値	±1%, ±1digit
電源	単4アルカリ電池×4本(付属)	差込角	1/2"
トルク範囲	20~200N・m	全長	594mm
重量	1663g		
左右両ねじに使用可能			
多目的に使えるヘッド交換式			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.