

品番：EA723S-57

品名：40-400N・m/3/4"DRトルクレンチ(アジスタブル)



販売価格	386,200円(税抜) / 424,820円(税込)		
カタログ価格	386,200円(税抜) / 424,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/03 07:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0504ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	714R/40
トルク偏差値	±2%, ±1digit	角度偏差値	±1%, ±1digit
電源	単4アルカリ電池×4本(付属)	差込角	3/4"
トルク範囲	40~400N・m	全長	737mm
重量	2275g		
左右両ねじに使用可能			
多目的に使えるヘッド交換式			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.