

品番 : EA723SH-10

品名 : 10mm オープンリングヘッド



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,860円(税抜) / 9,746円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,860円(税抜) / 9,746円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/02/18 21:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0494ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-------------------|--------|--|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 733/10-10 |
| 対応 | 10mm | 寸法図サイズ | ジョイントサイズ(mm):9×12 スパナ部外径(b;mm):21.5 スパナ部厚み(h;mm):11 スパナ部開き巾(W;mm):7.1 ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L;mm):17.5 |
| 重量(g) | 57 | 適合機種 | EA723ST-2, EA723ST-4, 旧EA723ST-5, 旧EA723ST-10 EA723S-21~23 |

ヘッドジョイントサイズ9×12mmのトルクレンチと組合せて使用するAS-drive(面接触)を採用したオープンリングヘッド

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.