

品番 : EA723TA-1

品名 : 5 - 25 N.m(1/4"DR)トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/09 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0496ページ		



(トルクレンチの種類)

- デジタルトルク計
 設定するトルク値を液晶ディスプレイに表示し、トルク値に達した時、音や振動で知らせるデジタルトルク計を指します。
 ※設定トルク値を過ぎるとアラームが鳴ります。
- ダイヤル型
 トルク値をダイヤル式のメーターで読み取ります。目盛でトルク値を設定し、ダイヤルを回してトルク値を設定します。
- ラチェット型
 トルク値は内部のメーターで読み取ります。ダイヤルを回してトルク値を設定し、ダイヤルを回してトルク値を設定します。



1/2" = 6.35mm	3/4" = 8.53mm
1" = 12.7mm	1 1/4" = 19.05mm
1 1/2" = 25.4mm	1 3/4" = 38.1mm

仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	71008
精度	±3%	差込角	1/4"
ギア数	45歯	送り角	8°
トルク範囲	5~25N・m	最小目盛	0.1N・m
全長	290mm	重量	420g

ラチェット部は左右切替式

測定方向は右方向(時計回り)のみです。逆ねじには非対応です。

向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.