

品番 : EA723TA-13

品名 : 10- 50N.m(3/8"DR) 絶縁トルクレンチ(ラチエット式)



販売価格	63,800円(税抜)／70,180円(税込)		
カタログ価格	63,800円(税抜)／70,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2025/12/14 21:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0214ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	E43038
差込角	3/8"	トルク範囲(N·m)	10~50
全長(mm)	288	最小目盛	0.5Nm
精度	±4%	ダイヤル直徑(mm)	36
ヘッド幅(mm)	37.5	ヘッド高さ(mm)	50(ドライブ部除く)
質量(g)	518	ヘッド部材質	クロムモリブデン鋼

1000V絶縁

ラチエット式

プリセット型

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

校正不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.