

品番 : EA723TA-3

品名 : 20 -100 N.m(3/8"DR)トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2026/06/09 11:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0496ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	72071
精度	±3%	差込角	3/8"
ギア数	45歯	送り角	8°
トルク範囲	20~100N・m	最小目盛	0.5N・m
全長	405mm	重量	1020g

ラチェット部は左右切替式

測定方向は右方向(時計回り)のみです。逆ねじには非対応です。

向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.