


品番：EA723TA-7

品名：100-550 N.m(3/4"DR)トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	76,900円(税抜) / 84,590円(税込)		
カタログ価格	76,900円(税抜) / 84,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/06/09 11:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0496ページ		



#### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	74016
精度	±3%	差込角	3/4"
ギア数	45歯	送り角	8°
トルク範囲	110~550N・m	最小目盛	1N・m
全長	970mm	重量	3700g

ラチェット部は左右切替式

測定方向は右方向(時計回り)のみです。逆ねじには非対応です。

向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.