

品番：EA723VA-101

品名：2.5- 25N.m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
カタログ価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/04 00:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0495ページ		



設定されたトルク値に達すると、クリック音とともに振動が手に届くため、クリック音が聞きづらい環境でも締め付け完了を判断できます

仕様

メーカー	Wera	型番	343960
商品名	A5	差込角	1/4"
トルク範囲(N・m)	2.5~25	最小目盛(N・m)	0.10
全長(mm)	290	重量(g)	380
精度	±4%		
ラチェット部は左右切替式			
測定方向は右方向(時計回り)のみです。			
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.