

品番：EA723VA-2

品名：2-12N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

	販売価格		53,900円(税抜)／ 59,290円(税込)	
	カタログ価格		53,900円(税抜)／59,290円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 22 (2026/03/20 14:09現在)	
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	0495ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	343971
差込角	6.3sq(1/4")	全長	244mm
ハンドル長	94mm	ヘッド幅	31.6mm
ヘッド厚み	23.7mm	精度	±10%
最小目盛	0.1N・m	トルク範囲	2～12N・m
ギア数	72	重量	約450g
トルク機能をOFFにできるため通常のラチェットとしても使用できます。			
正転・逆転の両方でトルクレンチとして使用できます。			
設定トルクに達するとクリック音とクリックの感覚が手に伝わります。			
ラチェットは送り角5°のため狭所での作業が可能です。			
ボールロック機能によりソケットとアクセサリーを確実に保持できます。			
空転機能によりオーバートルクを防止			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

