

品番：EA723VE-1

品名：2.5- 25Nm(9x12mm) トルクレンチ(プリセット型)



販売価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
カタログ価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 05:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0495ページ		



＜トルクレンチの種類＞

- アジャスタブル型
必要な値をあらかじめセットし、トルク値に達した時、音や振動で知らせることでトルクレンジを容易に変更することが出来ます。設定値もごまかしの少ない仕様です。
- デジタル型
トルク値をデジタル化のメーターで読むようにしたものです。置き針式で読み取りが難しく、高精度な値によるトルク値の制御にも使われます。
- プリセット型
トルク設定は方向性で調整をなし、この調整は、トルクレンジがスタートで設定値を確認してから使えます。多数のスタート等名称の名が裏に付いています。



既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます

仕様

メーカー	Wera	型番	075670
商品名	XP1	トルク範囲(N・m)	2.5~25
最小目盛(N・m)	2.5	全長(mm)	217
重量(g)	300	精度	±2%
ヘッド差込角	9×12mm		

多目的に使えるヘッド交換式

●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.