

品番：EA723VE-1

品名：2.5- 25Nm(9x12mm) トルクレンチ(プリセット型)



販売価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
カタログ価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 04:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0495ページ		



＜トルクレンチの種類＞

- アジャスタブル型
必要な値をあらかじめセットし、トルク値に達した時、音や振動でわかるようにするタイプです。設定したトルク値を越えすぎると、設定値をこまめに変更を行う必要があります。
- デジタル型
トルク値をデジタル表示のメーターで読むことができます。読み取りが容易で、設定値が正確で、高精度のトルク値によるトルク値の制御にも使われます。
- プリセット型
トルク値はあらかじめ設定済みで、この設定値にトルクが達した時点で音や振動で知らせます。設定値を調整してから使います。多数のセット等名義の名が裏面に刻印されています。



既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます

仕様

メーカー	Wera	型番	075670
商品名	XP1	トルク範囲(N・m)	2.5~25
最小目盛(N・m)	2.5	全長(mm)	217
重量(g)	300	精度	±2%
ヘッド差込角	9×12mm		
多目的に使えるヘッド交換式			
●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.