

品番 : EA723VH-11

品名 : 3.0 -6.0N.m トルクドライバー(アジャストフル)



販売価格	25,400円(税抜)／27,940円(税込)		
カタログ価格	25,400円(税抜)／27,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0512ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	074702
商品名	7442	トルク範囲(N·m)	3.0～6.0
最小目盛(N·m)	0.25	全長(mm)	150
差込六角対辺	1/4"	精度	±6%
重量(g)	200		

読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。

オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。

右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。

トルクは付属レンチによるアジャスト方式

レンチはハンドル内に収納可能です。

トルク校正時はトルク値調性キット(EA723VJ-22)を使用して調整して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.