品番：EA723VH-13

品名：4.0 -8.8N.m トルクドライバー(ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙ)

販売価格	27,100円（税抜）／ 29,810円（税込）		
カタログ価格	27,100円（税抜）／29,810円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/09/22 10:22現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0512ページ		

仕様

メーカー	Wera	型番	074705
商品名	7443	トルク範囲(N･m)	4.0～8.8
最小目盛(N･m)	0.40	全長(mm)	150
差込六角対辺	1/4”	精度	±6%
オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。			
読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。			
右回転方向でトルクがき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。			
トルクは付属レンチによるアジャスト方式			
レンチはハンドル内に収納可能です。			
トルク校正時はトルク値調性キット(EA723VJ-22)を使用して調整して下さい。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.