


品番：EA723VR-1

品名：0.3- 1.2N・m トルクドライバー(フ°リセット型)



販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/09 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0501ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	074715
商品名	7460	初期設定トルク(N・m)	0.3
トルク範囲(N・m)	0.3~1.2	全長(mm)	155
ハンドル長(mm)	105	差込六角対辺	1/4"
精度	±6%	重量(g)	200
右回転用			
クイックリリースビットホルダー付			
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。			
トルク制限と精度を重視する繰り返し作業に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.