

品番 : EA723VR-1

品名 : 0.3- 1.2N·m トルクドライバー(フリセット型)



販売価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/15 05:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0512ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	074715
商品名	7460	初期設定トルク(N·m)	0.3
トルク範囲(N·m)	0.3~1.2	全長(mm)	155
ハンドル長(mm)	105	差込六角対辺	1/4"
精度	±6%	重量(g)	200

右回転用

クイックリリースビットホルダー付

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.