

品番：EA723VR-11

品名：3.0- 6.0N・m トルクドライバー(ﾌﾟﾘセｯﾄ型)



販売価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
カタログ価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 20:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0501ページ		



## 仕様

メーカー	Wera	型番	074717
商品名	7462	初期設定トルク(N・m)	3.0
トルク範囲(N・m)	3.0~6.0	全長(mm)	150
差込六角対辺	1/4"	精度	±6%
重量(g)	200		

右回転用

ピストル型です。

クイックリリースビットホルダー付

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。

右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。

ラピッドアダプター式

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業に最適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

