

品番 : EA723VR-13

品名 : 4.0- 8.8N·m トルクドライバー(フリセット型)



販売価格	17,900円(税抜)／19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜)／19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 05:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0512ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	074728
商品名	7463	初期設定トルク(N·m)	4.0
トルク範囲(N·m)	4.0～8.8	全長(mm)	150
差込六角対辺	1/4"	精度	±6%
重量(g)	209		

右回転用

ピストル型です。

クイックリリースビットホルダー付

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。

右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。

ラピッドアダプター式

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業に最適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

