

品番：EA723WA-2

品名：4 - 30cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型)



販売価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
カタログ価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/09 19:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0504ページ		



#### 仕様

メーカー	東日製作所 (TOHNICHI)	型番	RTD30CN
用途	ねじ締付け時のトルク管理に	トルク値	4~30cN・m
最小目盛	0.2cN・m	精度	±3%
差込六角対辺	1/4"	適用ネジ	小ねじ: M2・M2.2 タッピンねじ: M1.8・M2
全長	101mm	握り部径	φ16mm
重量	50g	付属品	校正証明書(検査成績書を含む)

アジャスタブル型  
トルク範囲の中でトルク値を自由に設定することができます。

空転式  
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。

トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。

ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。

ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.