

品番：EA723WA-4

品名：20-120cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,000円(税抜) / 20,900円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 19,000円(税抜) / 20,900円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/05 23:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0504ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                  |      |                            |
|--------|------------------|------|----------------------------|
| メーカー   | 東日製作所 (TOHNICHI) | 型番   | RTD120CN                   |
| 用途     | ねじ締付け時のトルク管理に    | トルク値 | 20~120cN・m                 |
| 最小目盛   | 1cN・m            | 精度   | ±3%                        |
| 差込六角対辺 | 1/4"             | 適用ネジ | 小ねじ:M3.5<br>タッピンねじ:M3・M3.5 |
| 全長     | 132mm            | 握り部径 | φ24mm                      |
| 重量     | 160g             | 付属品  | 校正証明書(検査成績書を含む)            |

#### アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定することができます。

#### 空転式

設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。

トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。

ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。

ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。

#### RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.