

品番 : EA723WB-1

品名 : 60-250cN·m 絶縁トルクドライバ-(アジャスタブル)



販売価格	37,600円(税抜) / 41,360円(税込)		
カタログ価格	37,600円(税抜) / 41,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/18 22:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0221ページ0514ページ		



RoHS



販売方法

仕様

メーカー	東日製作所(TOHNICHI)	型番	RTDZ260CN
用途	ねじ締付け時のトルク管理に	トルク値	60~260cN·m
最小目盛	2cN·m	精度	±3%
差込六角対辺	1/4"	耐電圧	AC1000V
全長	150mm	握り部径	φ42mm
重量	220g	付属品	校正証明書(検査成績書を含む)

アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

空転式

設定トルクに達すると空転して締めすぎを防止

締付け作業用

絶縁を必要とする作業に最適

ボディ形状は6角のため、コロコロ転がりにくくなっています。

トルクの制御メカニズム「トグル機構」を採用。

精度と耐久性に優れています。

目盛付き

ISO6789

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.