


品番 : EA723WC-1

品名 : 0.4- 2N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
カタログ価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/24 00:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0500ページ		



仕様

メーカー	東日製作所 (TOHNICHI)	型番	QL2N
用途	ボルト・ナット締付け時のトルク管理に	トルク範囲	0.4~2N・m
最小目盛	0.02N・m	精度	±3%
差込角	1/4"	全長	194mm
重量	270g	付属品	校正証明書(検査成績書を含む)
アジャスタブル型 トルク範囲の中でトルク値を自由に設定することができます。			
設定したトルクに達するとトルグが作動し、軽ききれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。			
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。			
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.