


品番：EA723WC-3

品名：2 -10N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 24,200円(税抜)／26,620円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 24,200円(税抜)／26,620円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/24 00:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0500ページ                      |      |   |



仕様

|                                               |                    |       |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------|
| メーカー                                          | 東日製作所 (TOHNICHI)   | 型番    | QL10N           |
| 用途                                            | ボルト・ナット締付け時のトルク管理に | トルク範囲 | 2～10N・m         |
| 最小目盛                                          | 0.1N・m             | 精度    | ±3%             |
| 差込角                                           | 1/4"               | 全長    | 219mm           |
| 重量                                            | 290g               | 付属品   | 校正証明書(検査成績書を含む) |
| アジャスタブル型<br>トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。       |                    |       |                 |
| 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 |                    |       |                 |
| 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。     |                    |       |                 |
| 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。                           |                    |       |                 |
| RoHS対応品                                       |                    |       |                 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.