品番: EA723WD-11

品名: 200-1000N·m(1"DR) トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	109,400円(税抜) / 120,340円(税込)					
カタログ価格	109,400円(税抜)/120,340円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 21:08現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0510ページ					





100 mm (1 mm) (1

## 仕様

メーカー	東日製作所(TOHNICHI)	型番	QLE1000N2
用途	ボルト・ナット締付け時のトルク管理に	トルク範囲	200~1,000N·m
最小目盛	5N·m	精度	±3%
差込角	1"	有効長	1,400mm
全長	1,515mm	重量	7.7kg
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

## アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ