

品番：EA723WD-12

品名：300-1400N・m(1"DR)トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	149,100円(税抜) / 164,010円(税込)		
カタログ価格	149,100円(税抜) / 164,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 01:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0500ページ		



#### 仕様

メーカー	東日製作所 (TOHNICHI)	型番	QLE1400N2
用途	ボルト・ナット締付け時のトルク管理に	トルク範囲	300~1,400N・m
最小目盛	10N・m	精度	±3%
差込角	1"	有効長	1,650mm
全長	1,787mm	重量	11.1kg
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		
アジャスタブル型 トルク範囲の中でトルク値を自由に設定することができます。			
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能			
設定したトルクに達するとトルクが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。			
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。			
RoHS対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

