品番: EA723WD-13

品名:500-2100N·m(1"DR)トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	250,700円 (税抜)/ 275,770円(税込)					
カタログ価 格	250,700円(税抜)/275,770円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 20:07現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0510ページ					





仕様

メーカー	東日製作所(TOHNICHI)	型番	QLE2100N2
用途	ボルト・ナット締付け時のトルク管理に	トルク範囲	500~2,100N·m
最小目盛	10N·m	精度	±3%
差込角	1"	有効長	1,750mm
全長	1,899mm	重量	14.6kg
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

RoHS対応品

株式会社エスコ