

品番：EA723WD-14

品名：800-2800N・m(1"DR)トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	480,300円(税抜) / 528,330円(税込)		
カタログ価格	480,300円(税抜) / 528,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 23:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0500ページ		



#### 仕様

メーカー	東日製作所 (TOHNICHI)	型番	QLE2800N2
用途	ボルト・ナット締付け時のトルク管理に	トルク範囲	800~2,800N・m
最小目盛	20N・m	精度	±3%
差込角	1・1/2"	有効長	2,240mm
全長	2,405mm	重量	23.7kg
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

#### アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

