


品番 : EA723WE-3

品名 : 2 - 10N·m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチエット式)



販売価格	21,200円(税抜)／23,320円(税込)		
カタログ価格	21,200円(税抜)／23,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/14 18:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0510ページ		



## 仕様

メーカー	東日製作所(TOHNICHI)	型番	QL10N-MH
用途	ボルト・ナット締付け時のトルク管理に	トルク範囲	2~10N·m
最小目盛	0.1N·m	精度	±3%
差込角	1/4"	有効長	135mm
全長	195mm	重量	190g
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定することができます。

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感じできます。

メタルグリップ

頭部ラチエットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

