品番: EA723WE-6

品名: 10-50N·m(3/8"DR)トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	<b>20,400円</b> (税抜)/ 22,440円(税込)				
カタログ価 格	20,400円(税抜)/22,440円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/12/15 00:44現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0510ページ				





## 仕様

メーカー	東日製作所(TOHNICHI)	型番	QL50N-MH
用途	ボルト・ナット締付け時のトルク管理に	トルク範囲	10~50N·m
最小目盛	0.5N·m	精度	±3%
差込角	3/8"	有効長	180mm
全長	258mm	重量	450g
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

## アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

## メタルグリップ

頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状

RoHS対応品